



schülke -+

Dozownik przeznaczony do aplikacji środków do dezynfekcji rąk oraz emulsji myjących w butelkach jednorazowych typu „soft airless” o pojemności 1 L.

touchless D1 dozownik

Zalety

- bezdotykowy, zamykany dozownik
- możliwość kontroli poziomu napełnienia
- łatwy montaż
- niewielkie zużycie energii pozwala na długotrwałe korzystanie z baterii (do 150000 aplikacji)
- najwyższe higieniczne bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu butelek jednorazowych typu „soft airless” z zastawką
- wykonany z tworzywa odpornego na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na działanie alkoholi

Zasada działania

Łatwe i dokładne dozowanie preparatów do dezynfekcji i mycia rąk.

- aplikacja preparatów za pomocą czujnika w różnych dawkach.

Zakres stosowania

Ze względu na bezdotykową zasadę działania dozownik touchless D1 jest wyjątkowo przydatny we wszelkich sektorach związanych z przetwarzaniem żywności oraz placówkach służby zdrowia.

Dane techniczne

Zasobnik preparatu	butelka jednorazowego użytku typu „soft airless”, pojemność 1 L
Kontrola poziomu napełnienia	stała kontrola dzięki przezroczystemu zasobnikowi i obecności okienka w obudowie
Materiały	obudowa z tworzywa sztucznego ABS

Do stosowania w dozowniku touchless D1 zalecane są następujące preparaty:

Preparaty	Jednostka opakowania
sensiva® wash lotion	1 L
desderman® pure	1 L

Zachować ostrożność stosując środki biobójcze. Przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią oznakowania i ulotki informacyjnej produktu.

Informacje

Wszelkie informacje dotyczące bezdotykowego dozownika do aplikacji preparatów touchless D1 naszej firmy znajdą Państwo w internecie na stronie www.schulke.pl.

Pytania indywidualne należy kierować do działu obsługi klienta:

Telefon: +48 22 568 22 02, +48 22 568 22 03

e-mail: schulke.polska@schulke.com

Adres

Schulke Polska Sp. z o. o. | 01-793 Warszawa | ul. Rydygiera 8
tel.: 022 568 22 02/08 | fax: 022 568 22 04 | www.schulke.com.pl



Bezdotykowy dozownik aplikujący preparaty do mycia i dezynfekcji rąk.

Bezdotykowy – obsługiwany dzięki czujnikom.

touchless D1 dozownik

Wymiary:

